







Épaisseur | Thickness: 10,5 mm : Preziosa Fior Di Bosco - Preziosa Amani
Épaisseur |Thickness: 10 mm : Calacatta Oro
Épaisseur |Thickness: 9 mm : Lux Crema Beige - Lux Calacatta - Lux Silver grey - Lux Port Laurent

Couleur Color	Couleur Color	Finis Finish	12" x 24"	24" x 24"	8" x 48"	24" x 48"
	Lux Crema Beige	Poli rectifié Polished rectified				
	Lux Calacatta	Poli rectifié Polished rectified				
	Lux Silver Grey	Poli rectifié Polished rectified				
	Lux Port Laurent	Poli rectifié Polished rectified				
	Ombra Mocha	Poli rectifié Polished rectified				
	Calacatta Staturietto	Poli rectifié Polished rectified				
	Alba Oro	Poli rectifié Polished rectified				
	Calacatta Oro	Naturel Natural				
		Poli Polished				
		Satiné Brush-honed				

 Disponible en stock | Available in stock
 Commande spéciale (6-8 semaines approx.) | Special order (6-8 weeks approx.)
Autres formats et pièces spéciales disponibles sur commande | Other sizes and trims available on special order

TEST	STANDARD	RÉSULTATS RESULTS
Résistance au glissement Slip Resistance	DIN 51130 -51097	ND NA R9 Calacatta Oro
	DCOF	0.49 : Calacatta Oro
Résistance au gel Frost Resistance	EN ISO 10545 - 12	conforme compliant
Absorption de l'eau Water absorption	EN ISO 10545 - 3	conforme compliant
Résistance aux produits chimiques Resistance to chemical products	EN ISO 10545 - 13	conforme compliant
Résistance à l'abrasion Abrasion resistance	EN ISO 10545 - 6	conforme compliant
	EN ISO 10545 - 7 (PEI)	II: Lux Port Laurent III: Preziosa Amani & Fior di Bosco V: Lux Crema Beige, Calacatta, Silver Grey
Résistance à la flexion Charge de Rupture Flexural Strength Breaking Strength	EN ISO 10545 - 4	conforme compliant
Résistance aux tâches Stain resistance	EN ISO 10545 - 14	conforme compliant
Contenu recyclable Recyclable content		> 0.40 Calacatta Oro
Variation		V3  Variation Modérée Moderate Variation V4  Variation Extrême Substantial Variation Calacatta Oro

Notes:
Une pose droite est recommandée | A straight setting is recommended
Un joint de 2-3 mm est recommandé | A 2-3 mm joint is recommended
Toujours valider les quantités en inventaire avant de placer votre commande |
Always verify stock quantities prior to placing your order